

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.400

**Направляющая шина, 2 U,
жесткий монтаж**

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.400 - Направляющая шина, 2 U, жесткий монтаж для VX IT

Для монтажа на 19" крепежной плоскости.

Функции

Арт. №	DK 5501.400
Описание продукта	Системная перфорация для крепления комплектующих и вентиляции активных компонентов.
Области применения	Для монтажа на 19" крепежной плоскости
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Длина	150 мм
Возможности монтажа	для 19" профильных шин standard для 19" профильных шин dynamic
Нагрузочная способность	300 Н, статическая
Упаковка	2 шт.
Вес	0,682 кг
Вес нетто	0.62
Gross weight	0.703
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177678958
E-Number Sweden	E7239598
ETIM 7.0	EC002620

Функции

ECLASS 8.0

27189261