



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.410

Направляющая шина, 1 U, жесткий монтаж

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.410 - Направляющая шина, 1 U, жесткий монтаж для VX IT, TS IT, TX CableNet

Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями.

Функции

Арт. №	DK 5501.410
Описание продукта	Боковая системная перфорация для монтажа комплектующих и вентиляции компонентов с боковой вентиляцией.
Преимущества	Простое навешивание на системную перфорацию 19" монтажных профилей после установки необходимого расстояния между 19" плоскостями
Области применения	Для монтажа на переднем крепежном уровне В качестве опоры для тяжелого оборудования
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between mounting levels	345 мм
Длина	275 мм
Возможности монтажа	для 19" профильных шин standard
Указание по монтажу	Расстояние между 19" плоскостями в VX IT должно быть настроено соответствующим образом перед монтажом
Нагрузочная способность	800 Н, статическая
Указание	Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 35 мм
Опорная поверхность	Ширина: 35 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX IT TS IT TX CableNet
Упаковка	2 шт.
Вес	0,84 кг

Функции

Вес нетто	0.74
Gross weight	0.82
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177678965
E-Number Sweden	E7239599
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261