

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6315.300

# Командные панели с рукоятками

Состояние: 19.10.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6315.300 - Командные панели с ручкоятками

Командная панель с ручками в современном дизайне, с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм, подходит под системы несущих рычагов CP 60 / 120 / 180, доступ для сервиса спереди или сзади, передняя панель легко демонтируется для обработки, степень защиты IP 55



## Функции

Арт. №	CP 6315.300
Материал	Корпус и дверь: Листовая сталь Ручки-планки: Алюминий Передняя панель: Алюминий Заглушки: Пластик
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Ручки: анодированные Передняя панель: анодированная
Цвет	Корпус и дверь: RAL 7035 Ручки: анодированные Передняя панель: анодированная Заглушки: эквивалент RAL 7024

# Функции

Комплект поставки	Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия Боковые ручки и заглушки Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной перфорацией TS
Размер	Ширина: 380 мм Высота: 380 мм Глубина: 210 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Исполнение	спереди
Указание	Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса. Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия Системы замков для доступа спереди: замочные вкладыши 41 мм, исполнение C, предохранительный цилиндр, пластиковые и поворотные ручки, исполнение C
Основной материал	Алюминий
Указание к арт. №	подходящая монтажная панель 5050.453 с пакетом с принадлежностями 5050.507
Замок	Исполнение замка: Серповидный закрывающий элемент Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка	1 шт.
Вес	9,8 кг
Вес нетто	9.104
Gross weight	9.583
EAN	4028177693951

## Функции

---

ETIM 7.0	EC002504
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180505
------------	----------

## Одобрения

---

Одобрения	Bureau Veritas
-----------	----------------

---

Обяснения	Декларация о соответствии
-----------	---------------------------