

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6320.550

Командные панели AX с рукоятками

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6320.550 - Командные панели AX с ручьятками

Operating housing with handle strips based on sheet steel AX, with support arm cut-out \varnothing 130 mm to fit support arm system CP 60/120/180, service access from the rear, aluminium front panel easily removable for machining, protection category IP55.

Функции

Арт. №	AX 6320.550
Исполнение	Подсоединение несущего рычага \varnothing 130 мм
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Передняя панель: Алюминий Заглушки: Пластик
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Ручки: анодированные Передняя панель: анодированная
Basic color	RAL 7035
Цвет	Корпус и дверь: RAL 7035 Ручки: анодированные Передняя панель: анодированная Заглушки: эквивалент RAL 7024
Комплект поставки	Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов \varnothing 130 мм Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия Боковые ручки-планки и заглушки Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной перфорацией Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 380 мм Глубина: 210 мм

Функции

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Исполнение	сзади
IK-код	IK08
Указание	<p>Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.</p> <p>Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия</p> <p>Системы замков для доступа сзади: замочный вкладыш, заменяется на мини-комфортную ручку AX, замочные вкладыши 27 мм, исполнение A</p> <p>Системы замков для доступа спереди: замочный вкладыш, заменяется на замочные вкладыши исполнение A</p>
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес	12,6 кг
Вес нетто	12.2
Gross weight	12.6
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	57,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177923195
ETIM 8	EC002504
ETIM 7.0	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Обяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK