

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.630

Блок розеток в пластиковом корпусе

Состояние: 19.10.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.630 - Блок розеток в пластиковом корпусе

Соединительные провода 230 вольт, использование без ограничений, в том числе и коленчатых штекеров, благодаря расположению вставных контактов на одной прямой.

Функции

| | |
|----------------------------------|---|
| Арт. № | DK 7000.630 |
| Описание продукта | Блок розеток 8 евророзеток (тип F, CEE 7/4). Блок может монтироваться вертикально или на задних 482,6 мм (19") профилях. На 482,6 мм (19") профилях необходимо больше пространства, чем 2 EV. Розетки расположены под углом 45°, что обеспечивает возможность использования коленчатых штекеров. Кабель подключения уложен в клеммном отсеке, расположенном в блоке розеток. Отсек с клеммами имеет отдельную крышку, а также внешнюю клемму для отдельного подключения заземления. |
| Материал | Пластик |
| Комплект поставки | Кабель подключения Крепежные винты 2 стопорные шайбы Закладные гайки M6, с контактированием Гайки |
| Исполнение | Без переключателей |
| Розетки | 8 x D, евророзетка (тип F, CEE 7/3) |
| Длина кабеля подключения | 2 м |
| Кабель подключения (тип) | H05VV-F3G1,5 с наконечниками жил |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 В AC, 50 Гц |
| Номинальное напряжение | 230 В AC, 50 Гц |
| Номинальный ток (макс.) | 16 А |
| Тип подключения (электрического) | Наконечники жил |

Функции

| | |
|----------------------|---|
| Возможности монтажа | TE 7000, задний профиль 482,6 мм (19") (> 2 EV) TE 7000, вертикально на раме |
| Цвет вставки розетки | Чёрный |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес | 0,92 кг |
| Вес нетто | 0.92 |
| Gross weight | 1.026 |
| Код ТНВЭД | 85366990 |
| EAN | 4028177438569 |
| ETIM 7.0 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии