

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.100

Розеточные модули PSM

Состояние: 19.10.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.100 - Розеточные модули PSM

Различные модули могут быть вместе вставлены в несущую шину.

Функции

Арт. №	DK 7856.100
Исполнение	без коммутации
Описание продукта	Модульная система обеспечивает базовое оборудование стоек, благодаря вертикальной несущей шине с подключением 1-/3-фазным вводом питания. В несущую шину могут вставляться вставные модули различных исполнений для питания активных компонентов. В шину можно одновременно вставлять модули различных исполнений, например с евророзетками, МЭК320 и др. Благодаря системе "Plug & Play", с защитой от прикосновения, это может быть реализовано не только силами электриков.
Материал	Профиль: алюминий, анодированный Вставки розеток: Пластик (PA6 GF 30 V1)
Длина	250 мм
Тип подключения (электрического)	WAGO WINSTA MIDI
Кол-во фаз на ввод питания	1~
Термическая защита от перегрузки	–
Номинальное рабочее напряжение	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Номинальный ток (макс.)	16 A
Необходимо мест для модулей (кол-во)	1
Размер	Длина: 250 мм
Диапазон рабочих температур	5 °C...45 °C

Функции

Влажность воздуха (без конденсата)	5...95 %
------------------------------------	----------

Розетки	4 x D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
---------	-------------------------------------

Упаковка	1 шт.
----------	-------

Вес	0,344 кг
-----	----------

Вес нетто	0.3
-----------	-----

Gross weight	0.36
--------------	------

Код ТНВЭД	85369001
-----------	----------

EAN	4028177402553
-----	---------------

ETIM 7.0	EC000330
----------	----------

ECLASS 8.0	27142604
------------	----------

Одобрения

Одобрения	IEC CB VDE
-----------	---------------

Объяснения	Декларация о соответствии
------------	---------------------------