


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7858.162

**Кабельные шины, с изменением
глубины**

Состояние: 19.10.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7858.162 - Кабельные шины, с изменением глубины для TS, TE

Для TS и монтажной рамы 19", позволяет быструю подгонку их длины к существующему крепежному расстоянию между двумя 19" монтажными рамами.



Функции

Арт. №	DK 7858.162
Описание продукта	Применяется для TS и монтажа между профильными шинами TS IT по глубине шкафа.
Области применения	<p>Для прокладки кабеля на раме шкафа и разгрузки от натяжения прокладываемого кабеля. Его можно крепить на кабельных шинах с помощью кабельных хомутов или фиксаторов-"липучек".</p> <p>Кабельные шины навешиваются непосредственно на 19" монтажную раму сзади поперек или по глубине шкафа между двумя монтажными рамами. Элемент фиксируется дополнительным креплением на винтах.</p> <p>Раздвижная конструкция шин позволяет быструю подгонку их длины к существующему крепежному расстоянию между двумя 19" монтажными плоскостями.</p>
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные комплектующие
Расстояние между плоскостями	500 - 895 мм
Указание	Крепежный размер + 152 мм = расстояние между 19" плоскостями

Функции

Упаковка	4 шт.
Вес	1,7 кг
Вес нетто	1.6
Gross weight	1.7
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177437388
ETIM 7.0	EC000322
ECLASS 8.0	27400604