

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.080 PSM Zero-U-Space

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

Модульные PDU для компактного монтажа по принципу "Zero-U" между боковой стенкой и 19" монтажной плоскостью в IT-шкафах шириной 800 мм.

Функции

Арт. №	DK 7859.080
Описание продукта	Модульные PDU для компактного монтажа по принципу "Zero-U" между боковой стенкой и 19" монтажной плоскостью в IT-шкафах шириной 800 мм.
Материал	Алюминий, анодированный
Длина	1 695 мм
Тип подключения (электрического)	Разъем Wago X-COM
Кол-во	2
Кол-во фаз на ввод питания	3~
Номинальный ток (макс.)	16 А
Кол-во мест для модулей (макс.)	6
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Указание по монтажу	Различные кабели подключения, также для 1-фазного подключения
Размер	Длина: 1.695 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX IT Высота: ≥ 2.000 мм
Диапазон рабочих температур	5 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	10...90 %
Упаковка	1 шт.
Вес	2,8 кг

Функции

Вес нетто	2.5
Gross weight	2.8
Код ТНВЭД	85369001
EAN	4028177956650
ETIM 7.0	EC000215
ECLASS 8.0	27371306

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии