


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.882

Сетевой шкаф TE 8000

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.882 - Сетевой шкаф TE 8000 с вентиляцией

Система разборных IT-шкафов с изменяемой глубиной установки 482,6 мм (19") монтажных рам.

Функции

Арт. №	TE 7888.882
Преимущества	Нет рамного каркаса Оптимальный доступ к оборудованию Простая транспортировка благодаря разборной конструкции Сменная навеска двери
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Монтажная рама: грунтовка Плоские детали: порошковое покрытие
Basic color	RAL 7035
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Самонесущая 482,6 мм (19") монтажная рама, спереди и сзади, с регулировкой глубины Стальная дверь с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации > 67 %), спереди с ручкой, шарнирами 130°, предохранительным замком 3524 E Стальная дверь с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации > 67 %), сзади с шарнирами 130°, предохранительным замком 3524 E Рама основания с максимальным вырезом (для закрытия модульными панелями на выбор) Потолочная панель, вкл. закрытый вырез для ввода кабеля и для опциональной вентиляции 4 регулировочные ножки, M10 (прилагаются) 4 распорки, 20 мм, для подъема потолочной панели (прилагаются) Комплект для соединения
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 1.000 мм

Функции

Единиц высоты	42 U
Единиц высоты	42 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади	80 мм / 130 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	745 мм
Нагрузочная способность	7 000 Н
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 20
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес	68 кг
Вес нетто	65
Gross weight	68
EAN	4028177801516
E-Number Sweden	E7282507
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии