

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7999.009

Микро-ЦОД

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7999.009 - Микро-ЦОД Level E

The IT Safe MDC Level E is a small data centre, perfectly tailored to your requirements, with an optimised footprint that expands as your IT develops, and can also be relocated to a different site when necessary.

Функции

Арт. №	DK 7999.009
Преимущества	<p>Модульная конструкция для установки в труднодоступных местах и монтажа вокруг имеющихся систем при росте IT-инфраструктуры.</p> <p>Расширяемость и поэтапные инвестиции в растущую IT-инфраструктуру.</p> <p>Подготовлен для применения различных решений по IT-охлаждению</p> <p>Защита инвестиций благодаря возможность демонтажа и повторного монтажа</p>
Области применения	<p>Повышенная защита для IT-компонентов от физических факторов риска</p> <p>Соответствующие компоненты оборудования превращают сейф в компактный ЦОД.</p>
Материал	Листовая сталь, окрашенная
Цвет	<p>Корпус: RAL 7035</p> <p>Сервисная дверь: RAL 7035</p> <p>Дверь оператора: RAL 7035</p>
Комплект поставки	<p>Безопасный корпус с дверью для обслуживания и сервисной дверью</p> <p>Кабельный ввод через обе боковые стенки</p> <p>Обе двери с запираением на ключ</p>
Опции	<p>Различные варианты замков</p> <p>Различные системы ввода кабеля</p> <p>Кабельный ввод через элемент крыши или основания</p> <p>Двустворчатые двери</p> <p>Выбор навески двери</p> <p>Опорный каркас</p> <p>Каркас с защитой от пожара</p>

Функции

Указание	Все испытания проведены как системное испытание, результаты подтверждаются протоколами Проектирование по запросу
Показатели защиты	Сейф тестируется как единая система Отдельный сейф тестируется как единая система с одностворчатой и двустворчатой дверью и механическим замком Класс огнестойкости F90 согл. DIN 4102 часть 2, поддержание граничных значений $\Delta T < 50$ К, отн. влажности < 85 % в течение 30 минут Защита от дыма по образцу DIN 18095-2: 1991-03 Защита от взлома RC 2, взломостойкость аналогично DIN EN 1630:2011-09 Защита от взлома RC 3, взломостойкость аналогично DIN EN 1630:2011-09
Ширина в свету	Монтажная ширина для компонентов: 47 U
Стандартная защита от	Огонь Вода Коррозийные газы Вандализм Несанкционированный доступ Пыль Кража/взлом
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 56
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	700
Gross weight	750
EAN	4028177717084
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207