


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8102.245

## Боковая стенка, на винтах, листовая сталь

Состояние: 19.10.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8102.245 - Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для VX

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для VX.

## Функции

Арт. №	VX 8102.245
Преимущества	Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам Монтаж одним человеком Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	Тип корпуса: VX Высота: = 2.000 мм Глубина: = 1.200 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	2 шт.
Вес	80 кг
PCF/PU (cradle-to-gate)	304,8 kg CO2 eq (Cat B)

## Функции

---

Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
ETIM 7.0	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

---

## Одобрения

---

Одобрения	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

---