

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8108.235

Боковая стенка, на винтах, листовая сталь

Состояние: 19.10.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8108.235 - Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для TS, TS IT

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для TS.

Функции

Арт. №	TS 8108.235
Преимущества	Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с контактным элементом Простая навеска благодаря вспомогательному элементу Болты заземления с контактной поверхностью
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Указание	Держатели плоских деталей можно устанавливать как с внутренней, так и с внешней стороны шкафа Монтажная поверхность: Наружный размер – 100 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS TS IT Высота: 2.000 мм Глубина: 800 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	2 шт.
Вес	39,8 кг
Вес нетто	38.2
Gross weight	39.8
Код ТНВЭД	94039910

Функции

EAN	4028177205277
-----	---------------

E-Number Sweden	E7282534
-----------------	----------

ETIM 7.0	EC002524
----------	----------

ECLASS 8.0	27182101
------------	----------