

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8609.230

Защитный кожух с дверью

Состояние: 19.10.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8609.230 - Защитный кожух с дверью для VX

Защитный кожух с дверью для защиты и облицовки разъемов или других компонентов

Функции

Арт. №	VX 8609.230
Преимущества	Для защиты и облицовки разъемов или других компонентов Кабельный ввод по выбору сверху или снизу
Материал	Защитный кожух: Листовая сталь, 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Поверхность	Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Защитный кожух Дверь со штанговым запором и замком под ключ с двойной бородкой 2 защитные панели для верха и низа
Размер	Ширина: 202,7 мм Высота: 1.998 мм Глубина: 599 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX Высота: = 2.000 мм Глубина: = 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55 в сочетании со шкафами серии VX
Степень защиты NEMA	NEMA 12 (в сочетании со шкафами серий VX, VX IT)
Упаковка	1 шт.
Вес	50,5 кг
Вес нетто	48.5
Gross weight	50.5
PCF/PU (cradle-to-gate)	124,4 kg CO2 eq (Cat B)

Функции

Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177921689
ETIM 7.0	EC000744
ECLASS 8.0	27182405