

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8614.260

Секционные монтажные панели

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8614.260 - Секционные монтажные панели для TS, VX SE

Для универсального внутреннего оборудования и дополнительных монтажных уровней.



Функции

Арт. №	TS 8614.260
Описание продукта	Для универсального внутреннего монтажа, также в сочетании с системными шасси и монтажными перемычками. Позволяют легко производить замену неисправных блоков. Дополнительные уровни монтажа.
Материал	Листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Указание	Секционные монтажные панели крепятся при крепежных комплектующих на внутренний уровень крепления, непосредственно к вертикальным профилям шкафа. В этом положении монтажа (как по ширине, так и по глубине) они образуют единую плоскость с системными шасси TS 17 x 73 мм и монтажными поперечинами TS для внутреннего монтажного уровня.

Функции

Размер	Ширина: 1.100 мм Высота: 500 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS VX SE Ширина: = 600 мм = 1.200 мм Глубина: = 600 мм
Упаковка	1 шт.
Вес	12,6 кг
Вес нетто	12.155
Gross weight	12.795
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177212305
ETIM 7.0	EC000213
ECLASS 8.0	27409216