

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8614.675

# Секционные монтажные панели

Состояние: 19.10.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8614.675 - Секционные монтажные панели для TS, VX SE

Для универсального внутреннего оборудования и дополнительных монтажных уровней.



## Функции

Арт. №	TS 8614.675
Описание продукта	Для универсального внутреннего монтажа, также в сочетании с системными шасси и монтажными перемычками. Позволяют легко производить замену неисправных блоков. Дополнительные уровни монтажа.
Материал	Листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Указание	Секционные монтажные панели крепятся при крепежных комплектующих на внутренний уровень крепления, непосредственно к вертикальным профилям шкафа. В этом положении монтажа (как по ширине, так и по глубине) они образуют единую плоскость с системными шасси TS 17 x 73 мм и монтажными поперечинами TS для внутреннего монтажного уровня.

## Функции

Указание к арт. №	Также используется для установки в шкафы для ПК на базе TS за нижней передней дверью с корпуса IW высотой 900 и 1000 мм.
Размер	Ширина: 500 мм Высота: 775 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS VX SE Ширина: = 600 мм Глубина: = 600 мм
Упаковка	1 шт.
Вес	9,8 кг
Вес нетто	9.5
Gross weight	9.76
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177367890
ETIM 7.0	EC000213
ECLASS 8.0	27409216