

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.640

Секционные монтажные панели

Состояние: 19.10.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.640 - Секционные монтажные панели для VX, VX SE, PC, IW

Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.

Функции

Арт. №	VX 8617.640
Описание продукта	Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.
Материал	Листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа	Монтаж может производиться вертикально в качестве монтажной поверхности или горизонтально Крепление производится непосредственно на профиле шкафа При монтаже с выдвижением крепление производится с помощью системных шасси на любом монтажном уровне в шкафу При многоуровневом монтаже друг за другом секционные панели могут монтироваться на шарнирном креплении, для быстрого доступа к расположенным сзади компонентам.
Указание	Для установки в VX SE, PC, IW необходима адаптерная шина VX
Размер	Ширина: 1.100 мм Глубина: 500 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX VX SE PC Ширина: = 600 мм = 1.200 мм Глубина: = 600 мм

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес	13,2 кг
Вес нетто	12.8
Gross weight	13.18
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	50,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177919495
ETIM 7.0	EC000213
ECLASS 8.0	27409216