

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8700.040

Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8700.040 - Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь для VX

Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь, для VX.

Функции

Арт. №	VX 8700.040
Преимущества	Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам Монтаж одним человеком Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Поверхность	Шлифовка, зерно 400
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	Тип корпуса: VX Высота: = 1.800 мм Глубина: = 500 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Основной материал	Нержавеющая сталь
Упаковка	2 шт.
Вес	19 кг
Вес нетто	21
Gross weight	22.6

Функции

EAN	4028177921467
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002524
----------	----------

ECLASS 8.0	27182101
------------	----------