

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.840

**Боковые стенки, на винтах,
нержавеющая сталь**

Состояние: 19.10.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8700.840 - Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь для TS

Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь, для TS.



Функции

Арт. №	TS 8700.840
Преимущества	Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с контактным элементом Простая навеска благодаря вспомогательному элементу Болты заземления с контактной поверхностью
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Поверхность	Шлифовка, зерно 400
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	Тип корпуса: TS Высота: = 1.800 мм Глубина: = 400 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Основной материал	Нержавеющая сталь

Функции

Упаковка	2 шт.
Вес	19 кг
Вес нетто	18
Gross weight	18.4
EAN	4028177300101
ETIM 7.0	EC002524
ECLASS 8.0	27182101