


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.570

Кабельный канал

Состояние: 19.10.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.570 - Кабельный канал для вертикального профиля TS

Для монтажа на вертикальном профиле шкафа, на профилях двух соединенных шкафов в зоне соединения.



Функции

Арт. №	TS 8800.570
Исполнение	для монтажа на вертикальном профиле шкафа в области боковой стенки.
Преимущества	Точки крепления кабельного канала соответствуют отверстиям системной перфорации TS. Таким образом, отпадает необходимость в сверлении отверстий, которое было необходимо у DIN-каналов Расположение мест вырезов согласовано с конструкцией кабельных каналов для монтажной панели Еще один вырез по высоте монтажной панели позволяет прямой ввод в кабельный канал
Материал	Жесткий ПВХ Плохо воспламеняющийся, негоряемый
Цвет	Эквивалент RAL 7030
Комплект поставки	кабельный канал с крышкой
Bar width	5,5 мм
Slot width	4,5 мм

Функции

Указание	Можно укоротить для других размеров шкафов.
Размер	Ширина: 50 мм Высота: 1.600 мм Глубина: 80 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS VX SE PC IW Высота: ≤ 1.800 мм
Диапазон рабочих температур	60 °C
Упаковка	8 шт.
Вес	9,44 кг
Вес нетто	8.968
Gross weight	9.44
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177238015
ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---