


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8802.085

Профиль для ввода кабеля, сзади

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8802.085 - Профиль для ввода кабеля, сзади для TS, TP

Для установки напрямую в отверстия основания.

Функции

| | |
|-----------------------------------|---|
| Арт. № | TS 8802.085 |
| Описание продукта | Для уплотнения кабельного ввода между панелями основания. |
| Преимущества | Особенно подходит для кабелей с одинаковым сечением При установки монтажной панели в крайнем заднем положении возможно вводить кабели без больших изгибов |
| Технические характеристики | Эластичный прижимной профиль: Сечение: 30 x 25 мм |
| Области применения | Непосредственно устанавливается на вырез/поддон основания и панель основания |
| Материал | Алюминиевый пресованный профиль Эластичный прижимной профиль: ПВХ |
| Комплект поставки | Вставных профиля, вкл. эластичные прижимные профили |
| Указание | 2 комплекта достаточно для выреза в основании в шкафах шириной до 800 мм Начиная с ширины шкафа 1000 мм в основании располагаются два выреза. На шкаф может быть установлено 4 штуки |
| Подходит для | Тип корпуса: TS: = 800 мм Тип корпуса: TP |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 55 при корректном монтаже |
| Упаковка | 2 шт. |
| Вес | 0,31 кг |
| Вес нетто | 0.26 |
| Gross weight | 0.32 |
| Код ТНВЭД | 73269098 |

Функции

| | |
|------------|---------------|
| EAN | 4028177496361 |
| ETIM 7.0 | EC002624 |
| ECLASS 8.0 | 27189265 |
