


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.510 OM-адаптер

Состояние: 19.10.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.510 - OM-адаптер с пружинной клеммой



## Функции

Арт. №	SV 9340.510
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Номинальный ток макс.	32 А
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип несущих шин	TS 45С
Кол-во полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 45 мм Высота: 208 мм
Подключение круглых проводов сечением	1,5 - 6 мм <sup>2</sup>
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес	0,24 кг

## Функции

---

Вес нетто	0.231
Gross weight	0.24
Доля меди (кг / штук)	0.027
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177502611
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Одобрения

---

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK