

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.530 OM-адаптер

Состояние: 27.09.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.530 - OM-адаптер с пружинной клеммой



## Функции

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Арт. №                                       | SV 9340.530                               |
| Материал                                     | Полиамид<br>Негорючесть согласно UL 94-V0 |
| Цвет                                         | Корпус: RAL 7035                          |
| Номинальный ток макс.                        | 32 А                                      |
| Номинальное рабочее напряжение               | 690 В, 3~                                 |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием | 60 mm                                     |
| Тип несущих шин                              | TS 45C                                    |
| Кол-во полюсов                               | 3-пол.                                    |
| Размер                                       | Ширина: 45 мм<br>Высота: 208 мм           |
| Подключение круглых проводов сечением        | 1,5 - 6 мм <sup>2</sup>                   |
| Количество/высота несущих шин                | 1 / 10 мм                                 |
| Подходит для шин                             | Высота: 5, 10 мм                          |
| Несущая рама (Ш x В)                         | 45 мм x 170 мм                            |
| Упаковка                                     | 1 шт.                                     |

## Функции

---

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Вес                   | 0,26 кг       |
| Вес нетто             | 0.259         |
| Gross weight          | 0.28          |
| Доля меди (кг / штук) | 0.027         |
| Код ТНВЭД             | 85369095      |
| EAN                   | 4028177502628 |
| ETIM 7.0              | EC001531      |
| ECLASS 8.0            | 27370304      |

## Одобрения

---

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Одобрения  | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping              |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |