

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.660 OM-адаптер

Состояние: 19.10.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.660 - OM-адаптер с пружинной клеммой



Функции

Арт. №	SV 9340.660
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Номинальный ток макс.	32 А
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип несущих шин	TS 55D
Кол-во полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 55 мм Высота: 208 мм
Подключение круглых проводов сечением	1,5 - 6 мм ²
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш x В)	55 мм x 170 мм
Упаковка	1 шт.

Функции

Вес	0,28 кг
Вес нетто	0.29
Gross weight	0.315
Доля меди (кг / штук)	0.027
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177502680
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK