

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.373

Приборный адаптер

Состояние: 26.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.373 - Приборный адаптер 1-пол.

Для крепления коммутационных и защитных устройств.

Функции

| | |
|--------------------------------|--|
| Арт. № | SV 9635.373 |
| Исполнение | L3 |
| Принцип действия | Для механического крепления и прямого контактирования электрических устройств на распределительном блоке |
| Материал | Полиамид Негорючесть согласно UL 94 |
| Цвет | RAL 7035 |
| Указание | В зависимости от желаемого подключения фаз необходимы различные исполнения адаптеров Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться |
| Номинальный ток макс. | 16 А |
| Номинальное рабочее напряжение | 690 В (AC), 1~ |
| Кол-во полюсов | 1-пол. |
| Кабели подключения (AWG) | AWG 14 |
| Длина кабеля подключения | 100 мм |
| Количество/высота несущих шин | 1 / 10 мм |
| Тип несущих шин | жесткая |
| Размер | Ширина: 18 мм Высота: 160 мм Глубина: 35 мм |
| Упаковка | 6 шт. |
| Вес | 0,378 кг |
| Вес нетто | 0.3 |

Функции

| | |
|-----------------------|---------------|
| Gross weight | 0.382 |
| Доля меди (кг / штук) | 0.009 |
| Код ТНВЭД | 85369095 |
| EAN | 4028177934566 |
| ETIM 7.0 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |