

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.065

# Планочный силовой разъединитель NH

Состояние: 19.10.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.065 - Планочный силовой разъединитель NH

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

## Функции

Арт. №	SV 9677.065
Исполнение	с 3-полюсным отключением
Принцип действия	Не зависимое от пользователя переключения благодаря автоматическому механизму Надежное размыкание контактов благодаря двойному разрыву
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001 Ручка: RAL 7016
Для размера NH	00
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	185 mm
Отвод проводов	снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M8
Installation type	Крепление на винтах
Кол-во полюсов	3-пол.
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Номинальный ток макс.	160 А
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Для установки трансформатора	да

## Функции

Размер	Ширина: 50 мм Высота: 676 мм
Подключение круглых проводов сечением	1,5 - 95 мм <sup>2</sup>
Подходит для шин	Высота: 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес	5,12 кг
Вес нетто	5.02
Gross weight	5.14
Доля меди (кг / штук)	0.959
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177806696
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

## Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---