

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.110

# Планочный силовой разъединитель NH

Состояние: 19.10.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.110 - Планочный силовой разъединитель NH

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

## Функции

Арт. №	SV 9677.110
Исполнение	с полюсным отключением
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001 Ручка: RAL 7016
Для размера NH	1
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	185 mm
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Болт M12
Кол-во полюсов	3-пол.
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Номинальный ток макс.	250 А
Указание	При использовании компонентов на шинах с защитой от прикосновения необходимо использовать контактную клемму
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Для установки трансформатора	да
Размер	Ширина: 100 мм Высота: 670 мм

## Функции

---

Подключение круглых проводов сечением	6 - 240 мм <sup>2</sup>
---------------------------------------	-------------------------

---

Подходит для шин	Высота: 10 мм
------------------	---------------

---

Упаковка	1 шт.
----------	-------

---

Вес	5,03 кг
-----	---------

---

Вес нетто	4.9
-----------	-----

---

Gross weight	4.94
--------------	------

---

Доля меди (кг / штук)	1.73
-----------------------	------

---

Код ТНВЭД	85365080
-----------	----------

---

EAN	4028177705494
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC001046
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27371402
------------	----------

## Одобрения

---

Одобрения	CQC-CCC
-----------	---------

---

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---