

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.115

# Планочный силовой разъединитель NH

Состояние: 27.09.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.115 - Планочный силовой разъединитель NH с электронным контролем состояния (ЭКС)

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

## Функции

Арт. №	SV 9677.115
Исполнение	с 3-полюсным отключением
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001 Ручка: RAL 7016
Для размера NH	1
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	185 mm
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Болт M12
Кол-во полюсов	3-пол.
Номинальное рабочее напряжение	400 В, 3~
Номинальный ток макс.	250 А
Указание	При использовании компонентов на шинах с защитой от прикосновения необходимо использовать контактную клемму
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Для установки трансформатора	да
Размер	Ширина: 100 мм Высота: 830 мм

## Функции

---

Подключение круглых проводов сечением 6 - 240 мм<sup>2</sup>

---

Подходит для шин Высота: 10 мм

---

Упаковка 1 шт.

---

Вес 6,02 кг

---

Вес нетто 5.32

---

Gross weight 6.02

---

Доля меди (кг / штук) 1.73

---

Код ТНВЭД 85365080

---

EAN 4028177705500

---

ETIM 7.0 EC001046

---

ECLASS 8.0 27371402

## Одобрения

---

Объяснения

Декларация о соответствии  
Декларация о соответствии UK