

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6700.000

## Partie inférieure de pupitre CX

État: 2025-01-14 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6700.000 - Partie inférieure de pupitre CX

Parties inférieures de pupitre CX, quatre largeurs et deux profondeurs différentes comme base pour chaque ensemble de pupitre. Le cache de serrure AX qui assure la cohérence du design et les plaques passe-câbles en deux parties qui permettent un guidage aisé des câbles sont livrés d'origine.



## Caractéristiques

Référence	CX 6700.000
Modèle	Partie inférieure
Matériau	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Plaque de montage : tôle d'acier 2,5 mm
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret ouvert en partie supérieure Porte simple ou double à l'avant, avec système de verrouillage à trois points Plaque de montage Plaques passe-câbles Serrure : panneton double de 3 mm
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 675 mm Profondeur: 400 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	520 mm x 625 mm

# Caractéristiques

Nombre de portes	1
Angle d'ouverture de la porte	130°
Code IK	IK10
Remarque	<p>Une plaque d'obturation est requise pour fermer la partie inférieure du pupitre</p> <p>Une partie centrale de pupitre et une plaque d'obturation pour partie centrale de pupitre sont requises pour une construction de pupitre en 2 parties.</p> <p>Une partie centrale et une partie supérieure de pupitre sont requises pour une construction de pupitre en 3 parties.</p>
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Matériau de base	Tôle d'acier
Nombre de serrures	1
Modèle du dispositif de fermeture	Système de verrouillage à trois points
Serrure à clé	Panneton double de 3 mm
Verrouillage	<p>Modèle du dispositif de fermeture: Système de verrouillage à trois points</p> <p>Nombre de serrures: 1</p> <p>Serrure à clé: Panneton double de 3 mm</p>
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	31
Poids brut	33
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177983595
ETIM 9	EC000784

# Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité