


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2584.000**

**Fixation pour poteaux**

État: 27.09.2024 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2584.000 - Fixation pour poteaux pour coffrets muraux KL, EB, BG, AE, KS et CS

Pour une fixation fiable et aisée sur des poteaux ronds ou rectangulaires.



## Caractéristiques

Référence	SZ 2584.000
Description produit	Pour une fixation fiable et aisée sur des poteaux ronds ou rectangulaires.
Domaines d'application	Pour diamètre du poteau : Ø de 40 à 190 mm Pour section du poteau : $\square$ de 50 à 150 mm
Matériau	Rails profilés, profilé de serrage : tôle d'acier Bande de serrage : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition	Rail profilé, profilé de serrage : zingués
Composition de la livraison	2 rails profilés de longueur 600 mm 2 bandes de serrage 4 équerres de serrage 4 vis et écrous M8 pour le montage sur le coffret 4 profilés de serrage
Possibilités de montage	conçu pour des armoires de largeur 600 mm il est également possible de monter la fixation pour poteaux sur des coffrets plus grands et plus petits en coupant les rails à la longueur souhaitée ou en réalisant des perçages complémentaires dans le coffret
Unité d'emballage	2 p.
Poids/UE	2 kg

# Caractéristiques

Poids net	1.78
Poids brut	1.88
Numéro du tarif douanier	83024900
EAN	4028177028760
E-Number Sweden	E3404516
ETIM 8	EC002625
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234