

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2899.400

## Raccords cannelés

État: 27.09.2024 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2899.400 - Raccords cannelés Pour parois de 1,5 à 4,5 mm d'épaisseur

Couper simplement le niveau en fonction du diamètre de câble pour son introduction.



## Caractéristiques

Référence	SZ 2899.400
Description produit	Avant d'introduire le câble, sectionner la raccord en fonction du diamètre du câble.
Domaines d'application	Pour parois de 1,5 à 4,5 mm d'épaisseur
Matériau	Tétine / revêtement : élastomère thermoplastique
Dimensions	Filetage: M40
Pour épaisseur de panneau (max.)	1,5 - 4,5 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 54 avec une introduction des câbles appropriée
Pour diamètres de câbles	13 - 34 mm
Unité d'emballage	20 p.
Poids/UE	0,16 kg
Poids net	0.14
Poids brut	0.155
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177389632
ETIM 8	EC000879

# Caractéristiques

---

ETIM 7.0	EC000879
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27069216
------------	----------