



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.736 Embouts

État: 27.09.2024 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.736 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

Référence	AS 4050.736
Description produit	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	jaune
Longueur	12 mm
AWG	10
Diamètre interne	6,3 mm
Pour section	6 mm <sup>2</sup>
Code couleurs DIN	Oui
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes	AEH DIN 46228
Pour référence(s)	4051.210
Format de livraison	isolés
Unité d'emballage	100 p.
Poids/UE	0,1 kg
Poids net	0.1
Poids brut	0.1
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177805040

# Caractéristiques

---

ETIM 8	EC000005
ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed) UR
-------------	--------------------------