


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.132

## Tournevis

État: 19.10.2024 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.132 - Tournevis isolés

Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.

## Caractéristiques

Référence	AS 4052.132
Modèle	Double isolation 1000 V pour vis cruciforme Phillips
Description produit	Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.
Avantages	Effort réduit grâce au manche ergonomique Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation Manche 30 % et isolation jusqu'à 50 % plus mince par rapport à un outil de même type L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort
Matériau	Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Ø lame	6 mm
Longueur de lame	100 mm
Empreinte	PH 2
Diamètre du manche	27 mm
Longueur du manche	115 mm
Normes	CEI 60 900
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,073 kg
Poids net	0.07

# Caractéristiques

---

Poids brut	0.077
Numéro du tarif douanier	82054000
EAN	4028177807280
ETIM 8	EC000144
ETIM 7.0	EC000144
ECLASS 8.0	21040406

---