


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9681.204

# Bandeaux de montage perforés

État: 19.10.2024 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9681.204 - Bandeaux de montage perforés pour porte partielle

Pour le montage ultérieur sur les portes partielles, avec des perforations au pas de 25 mm pour un montage personnalisé à l'arrière de la porte, comme des goulottes de câbles, des supports de tuyaux, etc.



## Caractéristiques

Référence	SV 9681.204
Description produit	Pour le montage ultérieur sur les portes partielles. Les bandeaux de montage perforés possèdent une trame de perforation au pas de 25 mm et peuvent être utilisés pour des équipements personnalisés (ex : goulottes de câblage, supports de tuyaux, etc...) sur la face arrière de la porte. Diamètre des perforations du bandeau de montage perforé : 4,5 mm.
Matériau	Tôle d'acier, de 1 mm
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	198 mm
Consigne de montage	Pour armoires de largeur 1000 mm : 1 x 9681.204 et 1 x 9681.206
Dimensions	Longueur: 198 mm
Convient à	Largeur: 400 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	200 - 800 mm
Unité d'emballage	10 p.

# Caractéristiques

Poids/UE	0,64 kg
Poids net	0.6
Empreinte carbone du produit (de l'entrée à la sortie d'usine)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque concernant la catégorie pour l'empreinte carbone des produits	L'empreinte carbone de catégorie B (de l'entrée à la sortie d'usine) indiquée est une auto-déclaration basée sur le poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177930353
ETIM 7.0	EC000386
ECLASS 8.0	27400501

# Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---