

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.212 Luminaria LED

Estado: 27-09-2024 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.212 - Luminaria LED

¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.

## Características

|   |  |
|---|--|
| Referencia                                      | SZ 2500.212  |
| Ejecución                                       | con base de enchufe  |
| Ventajas  | Óptima iluminación de todo el armario<br>A elección con fijación clip, atornillada o imán<br>Equipamiento adecuado para cualquier aplicación |
| Ejecución                                       | Enchufe<br>Conector con giro de 90°<br>Ajuste de la distribución de luz  |
| Material  | Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado<br>Cubierta de la iluminación: policarbonato<br>Extremos de la luminaria: PC-ABS               |
| Color   | Caja: RAL 7016   |
| Unidad de envase                                | Incl. tornillos de fijación  |
| Potencia  | 11 W   |
| Posibilidades de conexión                       | Alimentación, 3 polos<br>Cableado de paso, 3 polos<br>Interruptor de puerta  |
| Overvoltage category                            | II   |
| Clase de protección                             | II (aislado)   |
| Tipo de montaje de la luminaria                 | atornillado<br>fijación clip   |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V c.a.  |
| Tensión de aislamiento                          | 300 V c.a.   |
| Posibilidades de montaje                        | Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm  |

# Características

|   |  |
|---|--|
| Flujo luminoso                          | 900 lm   |
| Color de la luz                         | 4000 K (blanco neutro)                                 |
| Observación                             | Pedir los accesorios de conexión por separado          |
| Dimensiones                             | Anchura: 437 mm<br>Altura: 80 mm<br>Profundidad: 44 mm |
| Campo de temperatura de servicio        | -20 °C...55 °C   |
| Enchufes                                | F/B (tipo E, CEE 7/5)                                  |
| Tensión de servicio                     | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                         |
| Ejecución base de enchufe               | F/B (tipo E, CEE 7/5)                                  |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 20  |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).  |
| Peso/UE                                 | 0,614 kg   |
| Peso neto                               | 0.5  |
| Peso bruto                              | 0.622  |
| Código arancelario                      | 94054990   |
| EAN                                     | 4028177811348  |
| ETIM 8                                  | EC000321   |
| ETIM 7.0                                | EC000321   |
| ECLASS 8.0                              | 27189241   |

# Aprobaciones

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | CQC-CCC<br>ENEC   |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |