


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3584.000

Barras colectoras E-Cu

Estado: 30-06-2024 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3584.000 - Barras colectoras E-Cu

Longitud: 2400 mm/barra.



Características

Referencia	SV 3584.000
Material	E-Cu F30
Longitud	2.400 mm
Observación	Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas	DIN EN 13 601
Sección	Anchura de pletina flexible: 30 mm Espesor de pletina flexible: 5 mm
Unidad de embalaje	6 pza(s).
Peso/UE	22,38 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	3.21
Código arancelario	74071000
EAN	4028177044821
ETIM 8	EC001522
ETIM 7.0	EC001522

Características

ECLASS 8.0

27370303

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK