

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1261.000

## AX 基本机柜，钢板

状态: 2024-9-27 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1261.000 - AX 基本机柜，钢板

AX 紧凑型控制柜的顶板、底板和侧板都有定位孔，复刻了 VX25 大机柜上众所周知的 25 mm 系统孔距。得益于这一独特的获得专利的系统，AX 紧凑型控制柜可用于所有扩装和改装场景。可在导轨上轻松、快速、安全地安装和改装系统组件和配件在，而无需钻孔。

## 特征

型号	AX 1261.000
您的获益	更多的内部安装选择，得益于25mm系统孔距集成的箱体定位，搭配内部扩装用的导轨以及丰富的系统配件 通过在不钻孔的情况下安装内部扩装的轨道来保持防护等级（UL 认证） 基础配置导轨提供额外的安装平面，增加了承载力 通过威图配置器 RiPanel 轻松规划和配置
材料	箱体：钢板 门：钢板，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	带门的箱体 封盖板在箱体底部 安装板 门条 锁：3 mm 双齿
防护等级 NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66

# 特征

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 3R Type 4 类型 12
IK 编码	IK10
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,200 mm 深度: 400 mm
门材料厚度	2 mm
箱体材料厚度	1.5 mm
安装板材料厚度	2.5 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	545 mm x 1,175 mm
门数	1
门铰链可移动	是的
锁	锁具规格: 三点式锁具系统 锁具数量: 1 锁芯: 3 mm 双齿
封盖板	尺寸: 7 数量: 1
基本材料	钢板
包装单元	1 件
重量/包装	53.5 kg
净重	50.2
毛重	53.5
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	181.9 kg CO2 eq (Cat B)

## 特征

---

Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
税率号	94032080
EAN	4028177813120
E-Number Sweden	E3465166
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 批准

---

批准	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
解释	制造商声明 符合性声明 符合性声明 UK