

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1546.500 精巧控制箱 EB

状态: 2024-9-27 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1546.500 - 精巧控制箱 EB

配有材质为钢板的机柜门和安装板的壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备 180° 铰链。可更换锁芯，同样也可以更换为独立锁具系统。

特征

型号	EB 1546.500
材料	箱体和门：钢板，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体配有铰接门 180° 铰链 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 安装板
Protection category NEMA	NEMA 4
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 200 mm 高度: 200 mm 深度: 80 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	175 mm x 185 mm
箱体材料厚度	1.25 mm
门材料厚度	1.25 mm
安装板材料厚度	2 mm

特征

锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 1 锁芯: 3 mm 双齿
基本材料	钢板
包装单元	1 件
重量/包装	2.4 kg
净重	2.16
毛重	2.28
税率号	94032080
EAN	4028177251717
E-Number Sweden	E3404641
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed)
解释	制造商声明 符合性声明 符合性声明 UK