



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EB 1551.500 精巧控制箱 EB

状态: 2024-10-19 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EB 1551.500 - 精巧控制箱 EB

配有材质为钢板的机柜门和安装板的壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备 180° 铰链。可更换锁芯，同样也可以更换为独立锁具系统。

## 特征

型号	EB 1551.500
材料	箱体和门：钢板，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体配有铰接门 180° 铰链 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 安装板
Protection category NEMA	NEMA 4
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 150 mm 高度: 150 mm 深度: 80 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	125 mm x 135 mm
箱体材料厚度	1.25 mm
门材料厚度	1.25 mm
安装板材料厚度	2 mm

## 特征

---

锁  
锁具规格: 凸缘  
锁具数量: 1  
锁芯: 3 mm 双齿

---

基本材料  
钢板

---

包装单元  
1 件

---

重量/包装  
1.7 kg

---

净重  
1.312

---

毛重  
1.512

---

税率号  
94032080

---

EAN  
4028177251670

---

E-Number Sweden  
E3404646

---

ETIM 7.0  
EC000261

---

ECLASS 8.0  
27180101

---

## 批准

---

批准  
Bureau Veritas  
C-UL  
Lloyds Register of Shipping  
UL  
UL + C-UL (listed)

---

解释  
制造商声明  
符合性声明  
符合性声明 UK