

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1586.520 总线箱体 BG

状态: 2024-10-19 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1586.520 - 总线箱体 BG

壁挂式箱体带钢板门、聚碳酸酯视窗。防护等级 IP 65。几乎可以附装所有品牌的总线模块。

## 特征

型号	BG 1586.520
材料	箱体：钢板 门：钢板 检视窗用透明片：聚碳酸酯，4 mm
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	带门的箱体 门上装有检视窗
Protection category NEMA	NEMA 12
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 65
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 500 mm 高度: 300 mm 深度: 80 mm
箱体材料厚度	1.25 mm
门材料厚度	1.25 mm
门挡位置	左边
支承轨数量	2
开口（数量 x Ø）	3

## 特征

---

锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 1 锁芯: 3 mm 双齿
电缆导入 (数量 x 直径)	3 x M12 M20
基本材料	钢板
包装单元	1 件
重量/包装	5.6 kg
净重	4.74
毛重	4.94
税率号	94032080
EAN	4028177266803
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 批准

---

批准	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明