

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1589.510

接线箱 KL

状态: 2024-9-27 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1589.510 - 接线箱 KL 不带压盖板

具有钢盖的涂漆箱体，不带封盖板。防护等级：IP 66。



特征

型号	KL 1589.510
材料	箱体：钢板 箱盖：钢板，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
表面	箱体和箱盖：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体配有箱盖 含塑料插口的快换螺纹接口
Protection category NEMA	NEMA 4
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 400 mm 高度: 150 mm 深度: 120 mm
箱盖材料厚度	1.25 mm
箱体材料厚度	1.25 mm
基本材料	钢板

特征

包装单元	1 件
重量/包装	3.2 kg
净重	2.46
毛重	2.98
税率号	73269098
EAN	4028177251359
E-Number Sweden	E3404515
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
解释	制造商声明 符合性声明 UK