

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.200 LED 系统灯具

状态: 2024-9-27 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.200 - LED 系统灯具

系统 LED 灯 - 专用于开关柜的第一个灯！创新 LED 照明技术可为至下一个转角的区域提供更佳照明。

特征

型号	SZ 2500.200
型式	无插座
您的获益	整体控制柜中的完美照明 可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着 一种配置适用所有应用
型式	无插座 90° 旋转连接器 调整照明分布
材料	灯具主体：挤压成型铝 灯罩：聚碳酸酯 灯端头：PC-ABS
颜色	箱体：RAL 7016
供货范围	固定螺钉
额定功率	11 W
连接方式	供电，3 极 通道布线，3 极 门位置开关
Overvoltage category	II
防护等级	II（防护绝缘隔离）

特征

灯具安装类型	用螺钉固定 卡脚固定 磁性固定件（附件）
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V 交流
额定绝缘电压	300 V 交流
安装可能性	直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上
光通量	900 lm
照明颜色	4000 K（中性白）
说明	连接附件需要单独订购
尺寸	宽度: 437 mm 高度: 75 mm 深度: 23 mm
工作温度范围	-20 °C...55 °C
额定工作电压	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 20
包装单元	1 件
重量/包装	0.566 kg
净重	0.426
毛重	0.56
税率号	94054990
EAN	4028177806955
ETIM 8	EC000321
ETIM 7.0	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

批准

批准

CQC-CCC

ENEC

UL

解释

符合性声明

符合性声明 UK