


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.214 LED 系统灯具

状态: 2024-9-27 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.214 - LED 系统灯具

系统 LED 灯 - 专用于开关柜的第一个灯！创新 LED 照明技术可为至下一个转角的区域提供更佳照明。

## 特征

型号	SZ 2500.214
型式	带插座
您的获益	整体控制柜中的完美照明 可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着 一种配置适用所有应用
型式	插座 90° 旋转连接器 调整照明分布
材料	灯具主体：挤压成型铝 灯罩：聚碳酸酯 灯端头：PC-ABS
颜色	箱体：RAL 7016
供货范围	固定螺钉
额定功率	11 W
连接方式	供电，3 极 通道布线，3 极 门位置开关
Overvoltage category	II
防护等级	II（防护绝缘隔离）
灯具安装类型	用螺钉固定 卡脚固定

# 特征

---

Rated impulse withstand voltage, 2500 V 交流  
phase to earth

---

额定绝缘电压 300 V 交流

---

安装可能性 直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上

---

光通量 900 lm

---

照明颜色 4000 K (中性白)

---

说明 连接附件需要单独订购

---

尺寸 宽度: 437 mm  
高度: 80 mm  
深度: 44 mm

---

工作温度范围 -20 °C...55 °C

---

插座 USA/CDN (型号 B, NEMA 5-15)

---

额定工作电压 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

---

插座规格 USA/CDN (型号 B, NEMA 5-15)

---

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 IP 20

---

包装单元 1 件

---

重量/包装 0.614 kg

---

净重 0.5

---

毛重 0.599

---

税率号 94054990

---

EAN 4028177811324

---

ETIM 8 EC000321

---

ETIM 7.0 EC000321

---

ECLASS 8.0 27189241

---

# 批准

---

批准

ENEC

UL

---

解释

符合性声明

符合性声明 UK