


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.220 LED 系统灯具

状态: 2024-9-26 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.220 - LED 系统灯具

系统 LED 灯 - 专用于开关柜的第一个灯！创新 LED 照明技术可为至下一个转角的区域提供更佳照明。

特征

| | |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 型号 | SZ 2500.220 |
| 型式 | 无插座 |
| 您的获益 | 整体控制柜中的完美照明 可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着 一种配置适用所有应用 |
| 型式 | 90° 旋转连接器 调整照明分布 |
| 材料 | 灯具主体：挤压成型铝 灯罩：聚碳酸酯 灯端头：PC-ABS |
| 颜色 | 箱体：RAL 7016 |
| 供货范围 | 固定螺钉 |
| 额定功率 | 11 W |
| 连接方式 | 供电，2 极 通道布线，2 极 门位置开关 |
| 防护等级 | III (SELV) |
| 灯具安装类型 | 用螺钉固定 卡脚固定 磁性固定件（附件） |
| 安装可能性 | 直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上 |

特征

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 光通量 | 900 lm |
| 照明颜色 | 4000 K (中性白) |
| 说明 | 连接附件需要单独订购 |
| 尺寸 | 宽度: 437 mm 高度: 75 mm 深度: 23 mm |
| 工作温度范围 | -20 °C...55 °C |
| 额定工作电压 | 24 V (直流) |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 20 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 重量/包装 | 0.54 kg |
| 净重 | 0.394 |
| 毛重 | 0.52 |
| 税率号 | 94054990 |
| EAN | 4028177806979 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ETIM 7.0 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |

批准

批准

| | |
|----|----------------------------------------------|
| 批准 | CQC CQC-CCC ENEC UL + C-UL (listed) |
|----|----------------------------------------------|

| | |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |
|----|-------------------|