


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2573.100

金属封盖板

状态: 2024-7-17 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2573.100 - 金属封盖板 配备公制敲落孔，用于 AX

简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。

特征

型号	AX 2573.100
产品描述	简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。
材料	钢板
颜色	RAL 7035
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	4 x M12 4 x M16 7 x M20 15 x M25 2 x M32 2 x M40
尺寸	宽度: 447 mm 深度: 149 mm
适用于	箱体类型: AX
封盖板	尺寸: 3
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时，防护等级为 IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 12K

特征

Number knockouts	4
	4
	7
	15
	2
	2

Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40

包装单元	1 件
------	-----

重量/包装	1.07 kg
-------	---------

税率号	73269098
-----	----------

EAN	4028177925205
-----	---------------

E-Number Sweden	E3465297
-----------------	----------

ETIM 7.0	EC000211
----------	----------

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------

批准

批准	UL + C-UL - FTTA
----	------------------