

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2784.000

## 丙烯酸玻璃罩

状态: 2024-6-30 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2784.000 - 丙烯酸玻璃罩

保护标准 19" 或公制尺寸的显示和操作元件。

## 特征

型号	FT 2784.000
型式	公制
产品描述	带安全锁，锁号为 3524 E。1
材料	框架：带有压铸角连接件的铝挤压型材 玻璃片：丙烯酸玻璃，烟灰色
供货范围	包括铰链和安装固定件。 包括锁号为 3524 E 的安全锁芯
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
尺寸	宽度: 400 mm 高度: 200 mm 深度: 47.5 mm
透明表明	检视窗宽度: 360 mm 检视窗高度: 179.5 mm
适用于组件的安装深度（最大）	43 mm
包装单元	1 件
重量/包装	1.4 kg
税率号	39269097
EAN	4028177032279
ETIM 7.0	EC002527
ECLASS 8.0	27182301