

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.400

Blue e+ 输出过滤器

状态: 2024-7-1 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.400 - Blue e+ 输出过滤器 EMC

为了通过对流进行通风，可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。



特征

型号	SK 3238.400
型式	EMC
您的获益	由于百叶格栅上采用了新的开启机制，因此可以轻松更换过滤垫 通过优化的锁钩，可以更快地安装在机柜上 无需工具安装
颜色	RAL 7035
供货范围	输出过滤器 EMC 过滤垫
安装开口截面	开孔宽度: 124 mm 开口高度: 124 mm
与型号相匹配	SK 3238.8xx
尺寸	宽度: 148.5 mm 高度: 148.5 mm 深度: 34.2 mm
防护等级 NEMA	UL Type 12, 带无纺纤维过滤垫 UL Type 3、3R、4、4X, 带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP54, 带无纺纤维过滤垫 IP56, 带无纺纤维过滤垫和防喷水罩

特征

重量/包装	0.17 kg
包装单元	1 件
税率号	39269097
EAN	4028177998407
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

批准

批准	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
----	--