

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.800

Blue e+ 过滤器风扇

状态: 2024-7-17 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.800 - Blue e+ 过滤器风扇 EMC

具有 EMC 屏蔽功能的成套风扇单元，无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h，防护等级按标准为 IP 54。



特征

型号	SK 3238.800
型式	EMC
产品描述	EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果，并且满足 EN 61587-3 标准规定的要求等级 2。
您的获益	由于百叶格栅上采用了新的开启机制，因此可以轻松更换过滤垫 通过优化的锁钩，可以更快地安装在机柜上 斜流风扇技术可提高压力稳定性，确保机柜通风更均匀、更稳定 无需工具安装
颜色	RAL 7035
供货范围	已安装完毕的单元，包括 EMC 过滤垫
风扇	轴向，罩极电机
自由送风时的气流量（带无纺纤维过滤垫	在 50 Hz 条件下: 53 m ³ /h 在 60 Hz 条件下: 64 m ³ /h
使用相应输出过滤器（包括折叠式过滤垫）时的气流量	在 50 Hz 条件下: 40 m ³ /h 在 60 Hz 条件下: 46 m ³ /h
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

特征

额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 14.7 W 在 60 Hz 条件下: 16.5 W
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.1 A 在 60 Hz 条件下: 0.12 A
尺寸	宽度: 148.5 mm 高度: 148.5 mm 深度: 82.5 mm
安装深度	64 mm
安装开口截面	开孔宽度: 124 mm 开口高度: 124 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP54, 带无纺纤维过滤垫 IP56, 带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA	UL Type 12, 带无纺纤维过滤垫 UL Type 3、3R、4、4X, 带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 2 A
说明	为了提高能源效率和增加设备的使用寿命, 建议使用温度调节器或温度显示器。
工作温度范围	-15 °C...55 °C
贮存温度范围	-30 °C...70 °C
噪音等级	在 50 Hz 条件下: 52 dB(A) 在 60 Hz 条件下: 54 dB(A)
重量/包装	0.68 kg
包装单元	1 件
税率号	84145915
EAN	4028177997646
ETIM 8	EC000320

特征

ETIM 7.0	EC000320
----------	----------

ECLASS 8.0	27180716
------------	----------

批准

批准	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)