

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.600

TopTherm 过滤器风扇

状态: 2024-9-1 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.600 - TopTherm 过滤器风扇 EMC

具有 EMC 屏蔽功能的成套风扇单元，无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h，防护等级按标准为 IP 54。



特征

型号	SK 3239.600
型式	壁装式 EMC
产品描述	EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果，并且满足 EN 61587-3 标准规定的要求等级 2。
颜色	RAL 7035
供货范围	安装完毕的单元，包含无纺纤维过滤垫
风扇	轴向，罩极电机
气流量（自由送风）	在 50 Hz 条件下: 100 m ³ /h 在 60 Hz 条件下: 115 m ³ /h
气流量（带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器）（数量 x 订货号）	1 x 3239060: 74/87 m ³ /h 2 x 3239060: 84/98 m ³ /h
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.12 A 在 60 Hz 条件下: 0.09 A

特征

额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 15 W 在 60 Hz 条件下: 14 W
尺寸	宽度: 204 mm 高度: 204 mm
安装尺寸	安装深度: 24 mm 安装深度: 90 mm
安装开口截面	开孔宽度: 177 mm 开口高度: 177 mm
说明	为了提高能源效率和增加设备的使用寿命, 建议使用温度调节器或温度显示器。
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP54, 带无纺纤维过滤垫 IP56, 带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA	UL Type 12, 带无纺纤维过滤垫 类型 3 Type 3R Type 4 Type 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 2 A
风扇使用寿命 (L10, 40 °C)	在 50 Hz 条件下: 68,200 h 在 60 Hz 条件下: 68,200 h
工作温度范围	-15 °C...55 °C
贮存温度范围	-30 °C...70 °C
噪音等级	在 50 Hz 条件下: 46 dB(A) 在 60 Hz 条件下: 49 dB(A)
包装单元	1 件
重量/包装	1.2 kg
税率号	84145915

特征

EAN	4028177652446
-----	---------------

ETIM 8	EC000320
--------	----------

ETIM 7.0	EC000320
----------	----------

ECLASS 8.0	27180716
------------	----------

批准

批准	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
----	---

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------