

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3245.600

TopTherm 过滤器风扇

状态: 2024-7-27 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3245.600 - TopTherm 过滤器风扇 EMC

具有 EMC 屏蔽功能的成套风扇单元，无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h，防护等级按标准为 IP 54。



特征

| | |
|---------------------------------|--|
| 型号 | SK 3245.600 |
| 型式 | 壁装式 EMC |
| 产品描述 | EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果，并且满足 EN 61587-3 标准规定的要求等级 2。 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 安装完毕的单元，包含无纺纤维过滤垫 |
| 风扇 | 对角，EC 电机 |
| 气流量（自由送风） | 在 50 Hz 条件下: 890 m ³ /h 在 60 Hz 条件下: 890 m ³ /h |
| 气流量（带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器）（数量 x 订货号） | 1 x 3243060: 630/630 m ³ /h 2 x 3243060: 770/770 m ³ /h |
| 额定工作电压 | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| 额定电流 最大 | 在 50 Hz 条件下: 1.33 A 在 60 Hz 条件下: 1.33 A |

特征

| | |
|--------------------------|--|
| 额定功率 Pel | 在 50 Hz 条件下: 165 W 在 60 Hz 条件下: 165 W |
| 尺寸 | 宽度: 323 mm 高度: 323 mm |
| 安装尺寸 | 安装深度: 25 mm 安装深度: 130.5 mm |
| 安装开口截面 | 开孔宽度: 292 mm 开口高度: 292 mm |
| 说明 | 为了提高能源效率和增加设备的使用寿命，建议使用温度调节器或温度显示器。 |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP51，带无纺纤维过滤垫 IP56，带无纺纤维过滤垫和防喷水罩 |
| 防护等级 NEMA | UL Type 1、12、3、3R，带无纺纤维过滤垫和防喷水罩 |
| 前置熔断器 | 自动保险器/熔丝: 4 A |
| 使用寿命 | 59,000 h |
| 工作温度范围 | -25 °C...55 °C |
| 贮存温度范围 | -25 °C...70 °C |
| 噪音等级 | 在 50 Hz 条件下: 72 dB(A) |
| 包装单元 | 1 件 |
| 重量/包装 | 3.5 kg |
| 税率号 | 84145915 |
| EAN | 4028177652491 |
| ETIM 7.0 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

批准

| | |
|----|---|
| 批准 | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|----|---|

| | |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |
|----|-------------------|