

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3355.100

导向框架

状态: 2024-9-27 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3355.100 - 导向框架 用于 Vario 型架装风扇

用于架装式风扇 Vario 的导向框架：直接安装在组件支架上，或两个固定角钢安装在 19 英寸结构的固定层上。



特征

型号	SK 3355.100
供货范围	导向框架 包括接插件和已安装的连接电缆 可选择用于安装在 482.6 mm (19") 固定平面上的安装角轨 安装固定件
连接电缆长度	3 m
与型号相匹配	3350.230 3351.230 3352.230
电气连接	115 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
包装单元	1 件
重量/包装	0.98 kg
净重	0.88
毛重	0.905

特征

税率号	84149000
EAN	4028177041677
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706